

Garant
CNMM 160612, Soort: HB7010-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250458 HB7010-1
GTIN	4045197779786
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 160612 HB7010-1 Soort: HB7010-1
 Spaanbreker: SR
 Snijdiepte a_p : 2 - 10 mm
 Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Spaanbreker	SR
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	2 - 10 mm
Snedeccondities	continu
Hoekradius	1,2 mm
Soort	HB7010-1

Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 160612
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien