

Garant**CNMM 160616, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250460 HB7010-1
GTIN	4045197779793
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 160616 HB7010-1 Soort: HB7010-1

Spaanbreker: SR

Snijdiepte a_p : 2 - 10 mmVoeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	1,6 mm
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Spaanbreker	SR
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	continu
Soort	HB7010-1

Snijdiepte a_p	2 - 10 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 160616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien