

**Garant****DNMG 150608, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250660 HB7010-1
GTIN	4045197779854
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DNMG 150608 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Snededcondities	continu
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7010-1

Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien