

Garant**DNMG 110408, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250754 HB7010-1
GTIN	4045197779878
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 110408 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm

Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7010-1
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien