

Garant**DNMG 150608, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250762 HB7010-1
GTIN	4045197779892
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150608 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7010-1
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snedeccondities	continu

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Spaanbreker	SM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien