

Garant**DNMG 150612, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250864 HB7010-1
GTIN	4045197779922
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150612 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Hoekradius	1,2 mm
Soort	HB7010-1
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snedecndities	continu
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SG

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien