


Garant**SNMG 150608, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 251230 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780065 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

SNMG 150608 HB7010-1 Hoekradius: 0,8 mm
Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 6 mm
Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Soort | HB7010-1 |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 6 mm |
| Spaanbreker | SM |
| Hoofdtoepassing | P |
| Voeding f | 0,15 - 0,5 mm/omw, |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 120 - 440 m/min |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Snedeccondities | continu |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | SNMG 150608 |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 8 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |