

Garant**SNMM 120412, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251386 HB7010-1
GTIN	4045197780164
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoekradius	1,2 mm
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Soort	HB7010-1
Snijdiepte a_p	2 - 12 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Snedecondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SR
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMM 120412

Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien