

**Garant****SNMM 150616, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251390 HB7010-1
GTIN	4045197780171
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SNMM 150616 HB7010-1 Hoekradius: 1,6 mm  
Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SR  
Snijdiepte  $a_p$ : 2 - 12 mm  
Voeding  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

## Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SR
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Snijdiepte $a_p$	2 - 12 mm
Voeding $f$	0,4 - 1,2 mm/omw,
Hoekradius	1,6 mm

Soort	HB7010-1
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMM 150616
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien