

Garant**TNMG 160404, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251432 HB7010-1
GTIN	4045197780195
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	SS
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Soort	HB7010-1
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snijanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien