

Garant**TNMG 160408, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251434 HB7010-1
GTIN	4045197780201
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TNMG 160408 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7010-1
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien