

Garant**TNMG 160404, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251542 HB7010-1
GTIN	4045197780218
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7010-1
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Spaanbreker	SM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snijkanten	6

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien