

Garant**VNMG 160404, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 251802 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780256 |
| Artikelklasse | 21G |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Hoofdtoepassing | P |
| Voeding f | 0,1 - 0,5 mm/omw, |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 120 - 440 m/min |
| Snedeccondities | continu |
| Soort | HB7010-1 |
| Spaanbreker | SM |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 4 mm |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | VNMG 160404 |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Aantal wisselingen/snijanten | 4 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |