

Garant
WNMG 060404, Soort: HB7010-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251952 HB7010-1
GTIN	4045197780270
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snedecondities	continu
Spaanbreker	SS
Soort	HB7010-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien