

Garant**WNMG 060408, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252064 HB7010-1
GTIN	4045197780324
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WN.G 060408 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Spaanbreker	SM
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	continu
Soort	HB7010-1

Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien