

**Garant****WNMG 080408, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252208 HB7010-1
GTIN	4045197780362
Artikelklasse	21G

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	1,5 - 6 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7010-1
Voeding $f$	0,25 - 0,6 mm/omw,
Spaanbreker	SG
Snedecondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien