

Garant**GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 1-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	138010 1-12
GTIN	4062406209285
Artikelklasse	111

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT Master Tap universele tap, ontwikkeld voor gebruik in een breed materiaalspectrum met hoge proceszekerheid.

- **HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid.**
- **Lagere wrijvingscoëfficiënten door nieuwe hoogrendementcoating.**
- **Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.**

HSS**Toepassing:**

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	18 mm
Kerngat-Ø	23,25 mm
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	63,5 mm
Draadafmeting	1-12 UNF
Snijmateriaal	HSS E PM
Totale lengte L	140 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 374

Draadsoort	UNF
Schroefdraad-Ø	25,4 mm
Gangen per inch	12
Draadspoed	2,117 mm
Serie	Master Tap
Coating	AlTiX
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2BX
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	30 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	35 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	20 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P

Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	8 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	10 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	8 m/min	M
GG(G)	geschikt	20 m/min	K
CuZn	geschikt	20 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		