

**Garant****SCMT 09T304, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260742 HB7010-1
GTIN	4045197780614
Artikelklasse	21G

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SS
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Soort	HB7010-1
Snedeccondities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien