

Garant**TCMT 110204, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260952 HB7010-1
GTIN	4045197780683
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 110204 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7010-1
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SS
Hoekradius	0,4 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien