

Garant**VBMT 110302, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261142 HB7010-1
GTIN	4045197780744
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Soort	HB7010-1
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 110302

Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien