

Garant
GARANT Master Steel PickPocket VHM-ruwfrees HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 20mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	202404 20
GTIN	4045197781338
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:

Voor het **ruwen en nafrezen**.

Met torusachtige snijhoekradius.

Tot 1×D in massief materiaal bij **zeer hoge voedingswaarden** en extreem geluidsarm frezend.

Voordeel:

geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.

Technische beschrijving

Schacht	DIN 6535 HB met h6
Voeding f_z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,13 mm
Tolerantie nominale Ø	f8
Vrijloop-Ø D_1	19,8 mm
Schacht-Ø D_s	20 mm
Aantal tanden Z	3
Totale lengte L	104 mm
Snijkant-Ø D_c	20 mm
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm ²	0,1 mm
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	52 mm
Snijlengte L_c	41 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal

Spiraalhoek	38 graden
Hoekafronding r_v	1 mm
Serie	Master Steel
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Spiraalhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,4xD bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1xD
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	groen
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	190 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	150 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
GG(G)	geschikt	250 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		

droog	geschikt
Lucht	geschikt