

Garant**GARANT Master Steel PickPocket VHM-ruwfrees HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 15,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	202406 15,5
GTIN	4045197781482
Artikelklasse	11X

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor het **ruwen en nafrezen**.

Met torusachtige snijhoekradius.

Tot 1xD in massief materiaal bij **zeer hoge voedingswaarden** en extreem geluidsarm frezend.

Voordeel:

Geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	3
Schacht-Ø D _s	16 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Tolerantie nominale Ø	f8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Voeding f _z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,1 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	58 mm
Snijkant-Ø D _c	15,5 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm ²	0,08 mm
Totale lengte L	108 mm
Vrijloop-Ø D ₁	15 mm

Snijlengte L_c	36 mm
Spiraalhoek	38 graden
Hoekafronding r_v	0,78 mm
Serie	Master Steel
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Spiraalhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,4×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	groen
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	190 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	150 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
GG(G)	geschikt	250 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

nat minimaal	beperkt geschikt
droog	geschikt
Lucht	geschikt