

**Rechte slijper, Type: GGS28CE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077265 GGS28CE
GTIN	3165140584814
Artikelklasse	03C

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte, handzame rechte slijper voor allerlei slijpwerkzaamheden.

- **Constant-elektronica voor een constant toerental, ook bij hoge belasting.**
- **Nieuw spansysteem voor spelingvrije fixatie van de slijpstiften voor nauwkeurig werken.**
- **Zachte aanloop en KickBack Stop: Als er een blokkering wordt herkend, wordt de machine direct uitgeschakeld.**
- **Uitschakelkoolborstels voor een hoge bescherming van de motor.**
- **Hoge levensduur door directe koeling en dubbel afgedicht kogellager.**
- **6-traps toerentalkeuze voor verschillende materialen.**
- **Met korte spindelhalshals, stationair inzetbaar (43 mm opname).**

Levering:

Inclusief spantang 6 mm, 2 spansleutels SW 19.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	8,0 m/s ²
Wattage	650 W
Elektronische toerentalkeuze	ja
Fabrikantnummer	GGs 28 CE
Gewicht	1,4 kg
Toerentalbereik	10000 - 28000 min ⁻¹
maximale spantang-Ø	6 mm

Energievoorziening

Netvoeding

Producttype

Rechte slijper