

**Handcirkelzaag, Type: GKS55GCE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078181 GKS55GCE
GTIN	3165140731041
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Krachtige cirkelzagen met

- **Asvergrendeling.**
- **Constant-elektronica.**
- **Stofafzuiging.**
- **Zachte aanloop.**
- **Compatibel met geleiderail (FSN 1600).**

**Krachtige handcirkelzaag** met gering gewicht en compacte constructie.

- **Variabel toerental om de snijsnelheid af te stemmen op het te snijden materiaal.**
- **Identieke snijlijnen voor 90°-snedes en 45°-snedes.**
- **Hoge snijdiepte: tweetraps drijfwerk voor hogere zaagcapaciteiten.**
- **Motorrem en zachte aanloop voor veilig zagen.**

**Levering:**

Inclusief binnenzeskant, HM-zaagblad (Speedline Ø 165 x 1,7/1,2 x 20 x 12T), versteklineaal, vacuümadapter, parallelaanslag, L-BOXX 238.

**Opmerking:**

Cirkelzaagbladen vindt u onder 583920.

**Technische beschrijving**

Zaagblad-Ø	165 mm
Maximale vibratie volgens EN	4 m/s <sup>2</sup>
Maximaal toerental	4700 min <sup>-1</sup>
Fabrikantnummer	GKS 55+ GCE
Zaagblad-boring-Ø	20 mm
Wattage	1350 W
Maximale snijdiepte 90°	63 mm
Gewicht	3,8 kg
Uitvoering	Handcirkelzaag
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype	Zaag

---

## Accessoires

Cirkelzaagbladexpert for Aluminium Blad-Ø D 165 mm	583920 165
--	------------