


Garant**Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Eluplan-blad donker, Type: 2000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920327 2000
GTIN	4062406229047
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Elektrisch in hoogte verstelbare werktafel voor licht montagewerk zittend en staand. Frame met hefunit, met dwarschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie.
50 mm dik blad. Bij serieopstelling zijn extra scheidingsplaten nodig.

Accessoires:

Geperforeerde platen nr. 920360 en 920365, scheidingsplaten nr. 920356 en 920357. A.u.b. apart bestellen.

Kleur:

In hoogte verstelbare poten, zwart. Dwarschoren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren het draagvermogen overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

Technische beschrijving

Diepte	800 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Werkblad diepte	800 mm
Gewicht	95 kg
Draagvermogen bij continue belasting	200 kg

Werkblad dikte	50 mm
Breedte	2000 mm
Hefsnelheid	35 mm/s
Maximale belastbaarheid	200 kg
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	610 - 1200 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	200 kg
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Materiaaldikte	1 mm
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Producttype	Werktafel