


Garant**Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Eluplan-blad donker, Type: 2000****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 920337 2000 |
| GTIN | 4062406229122 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving**Uitvoering:**

Elektrisch in hoogte verstelbare werktafel voor licht montagewerk zittend en staand. Frame met hefunit, met dwarschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie.
50 mm dik blad. Bij serieopstelling zijn extra scheidingsplaten nodig.

Accessoires:

Geperforeerde platen nr. 920360 en 920365, scheidingsplaten nr. 920356 en 920357. A.u.b. apart bestellen.

Kleur:

In hoogte verstelbare poten, zwart. Dwarschoren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren het draagvermogen overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------|---------|
| Maximale belastbaarheid | 300 kg |
| Hefsnelheid | 22 mm/s |
| Werkblad diepte | 800 mm |
| Werkblad dikte | 50 mm |
| Gewicht | 95 kg |

| | |
|--|---------------|
| Draagvermogen bij continue belasting | 300 kg |
| Diepte | 800 mm |
| Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot | 610 - 1200 mm |
| Werkblad lengte | 2000 mm |
| Breedte | 2000 mm |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 300 kg |
| Energievoorziening | Accuvoeding |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Nominale spanning | 250 V |
| Stekkertype ingang | F |
| Materiaaldikte | 1 mm |
| Uitvoering hoogteverstelling | elektrisch |
| Bladdikte | 50 mm |
| Producttype | Werktafel |