

Garant**Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Blad van beuken multiplex, met zwart rubber bekleed, Type: 1500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920335 1500
GTIN	4062406229092
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Elektrisch in hoogte verstelbare werktafel voor licht montagewerk zittend en staand. Frame met hefunit, met dwarschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie.
50 mm dik blad. Bij serieopstelling zijn extra scheidingsplaten nodig.

Accessoires:

Geperforeerde platen nr. 920360 en 920365, scheidingsplaten nr. 920356 en 920357. A.u.b. apart bestellen.

Kleur:

In hoogte verstelbare poten, zwart. Dwarschoren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren het draagvermogen overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

Technische beschrijving

Gewicht	82 kg
Diepte	800 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	610 - 1200 mm
Werkblad diepte	800 mm

Hefsnelheid	22 mm/s
Breedte	1500 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Draagvermogen bij continue belasting	350 kg
Maximale belastbaarheid	350 kg
Werkblad dikte	50 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	350 kg
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	250 V
Materiaaldikte	1 mm
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Producttype	Werktafel