

Garant**Instelapparaat, Type: VGBASIC****Bestelgegevens**

Bestelnummer	355010 VGBASIC
GTIN	4062406229764
Artikelklasse	31E

Omschrijving**Uitvoering:**

- **10 inch touchscreen met Windows 10 besturingssysteem.**
- **Focus op intuïtieve en extreem eenvoudige bediening.**
- **Fijninstelling van beide assen (X / Z).**
- **Nauwkeurige SK 50 naaldlager-conus.**
- **Persluchtaansluiting min. 5 bar.**
- **Digitale camera met 17-voudige vergroting.**
- **Rondlooppout of axiale uitloop van de spindel max. 5 µm.**

Toepassing:

Voor meten en vooraf instellen van de gereedschappen aan de machine resp. op het productie-eiland.

Levering:

SK 50 naaldlager-conus, meetsoftware in alle belangrijkste talen en spiraalpersluchtslang van 3 meter inclusief 1/4 inch koppelingsstekker.

Accessoires:

- **Onderbouwkast nr. 354767.**
- **Reductiestukken nr. 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.**
- **Etikettenprinter nr. 085505 gr. LW550.**
- **Etiketten nr. 085565.**
- **IJKdoorn nr. 355105 gr. 90 (bij gebruik van SK 50 gereedschap).**
- **Spindelklemming nr. 355102 gr. 1.**
- **Snijkantreiniger nr. 354788.**

· Afdekhoes nr. 354789 gr. 1.

Technische beschrijving

Diepte	260 mm
Breedte basis	580 mm
Hoogte	710 mm
Spindelbelasting	50 kg
Meetbereik Z	400 mm
Gewicht	40 kg
Meetbereik X	400 mm
Snelverstelling	pneumatisch
Meetmethode	Beeldverwerking 10 inch touchscreen
Meetbesturing	pc-meetelektronica
Totale breedte	975 mm
Basisopname	SK 50
Aansluiting	100-230 V / 50-60 Hz
Meetnauwkeurigheid	0,01 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Serie	VG Basic
Producttype	Afstelapparaat