

**HOLEX****ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen, ET 40,  
Nominale span-Ø d: 9 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309449 9
GTIN	4045197783257
Artikelklasse	32Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gehard en geslepen.

**Voordeel:**Door de radiale compensatie worden lichte **centrumfouten gecompenseerd** (voor de vereiste concentriciteit en schroefdraad- resp. passingskwaliteit). Axiale compensatie van 0,1 mm.**Toepassing:**

Voor het draadsnijden resp. ruimen op frees- en draaicentra.

**T.b.v. :**

Alle standaard-ER-spantanghouders.

**Opmerking:**Spant alleen nominale Ø. **Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.**

Norm: Fabrieksnorm

Radiale compensatie R ruimen: 0,1 mm

**Technische beschrijving**

Nominale span-Ø d	9 mm
Opname	ET 40
Norm	Fabrieksnorm

Buiten-Ø D	41 mm
Totale lengte L	49 mm
Axiale compensatie	0,2 mm
Radiale compensatie R schroefdraadbewerking	0,5 mm
Radiale compensatie R ruimen	0,1 mm
Producttype	SPANKOP