

**Weldonhouder Vorm AD, BT 50 A = 100, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302667 16
GTIN	4062406230425
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle schachten fijn glasporelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	48 mm
Reservespanschroef nr. 309900	16
Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Opname	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	AD

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

---

## Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------