

**KÄRCHER****Industriële zuiger, Artikelomschrijving producent: IVR-L100DP****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078522 IVR-L100DP
GTIN	4054278275864
Artikelklasse	07D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Industriële zuiger geschikt voor het opzuigen en scheiden van **koelmiddelen, smeeremulsies, water of olie met vaste stoffen (bijv. metaalspanen)**.

- **Compacte constructie en robuust materiaal voor optimaal verrijden.**
- **Maximaal flexibel gebruik en lange levensduur met oliebestendige netkabel.**
- **Het zuigen gebeurt via een 360° draaibare slangaansluiting aan de zuigkop.**

Tweemotorige 2,4 kW industriële zuiger met **kantelonderstel, 100 liter edelstalen vat en geïntegreerde vatenpomp** voor het eenvoudig en volledig legen.

**Levering:**

Met kantelonderstel en aftapslang met vulhoogte-indicatie. **Zonder accessoires. Geschikte accessoires vindt u onder nr. 078524, 078529 en 078533.**

**Opmerking:**

Een uitvoering met een edelstalen reservoir van 100 liter vindt u onder nr. 078522 gr. IVR-L100DP in onze e-Shop.

**Technische beschrijving**

Geluidsproductie	76 dB(A)
------------------	----------

Kabellengte	6 m
Fabrikantnummer	IVR-L 100/24-2 Tc M
Breedte	620 mm
Nominale aansluitwijdte	DN50 mm
Aantal turbines	2
Lengte	740 mm
Wattage	2400 W
Luchtvolumestroom	118 l/s
Gewicht	59 kg
Inhoud van de bak	100 l
Vacuüm	230 mbar
Stofklasse – zuiger	L
Hoogte	1180 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Nat- en droogzuiger

## Accessoires

Spanen- en vloeistofzuigassortiment Nominale aansluitwijdte DN50	078529 DN50
Fijn vlies voor spanenopvangbak 40ltr. Geschikt voor zuigertype IVR-L100	072806 IVR-L100
Spanenopvangbak voor industriële zuiger Volume 40 l	078524 40