

Mitutoyo**Schuifmaten, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412101 300
GTIN	4946368110196
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd.

Fijne, contrastrijke afleesschaal.

Vastzetschroef aan bovenkant.

Meetvlakken fijngeslepen.

Accessoires:

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

Technische beschrijving

Lengte kruispunten	22 mm
Meetbereik	300 mm
Verpakking	Etui
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Verdeling	1/20 mm
Verdeling	1/128 inch
Kalibratie	A1
Aflezingsomschakelbaar	0,05 mm
Beklengte	64 mm
Norm	ISO 13385
Gewicht	355 g

Dieptemaat	hoekig 3,7×1,4
Dieptemaat aanwezig	ja
Meetafwijking E MPE	±0,08 mm
Schaal verchromd	ja
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Geleiding	Verhoogde geleidebanen
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300

Accessoires

Dieptemaathouder, metaal met 2 schroeven	412120
Kunststof box Type MS300	412470 MS300