

**Mitutoyo****Digitale schuifmaat IP67 met gegevensuitgang, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412628 200
GTIN	4946368694009
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

elektronische schuifmaat met Absolute-elektronica en groot, goed afleesbaar display. Ongevoelig voor water, olie en stof. Door een laag energieverbruik 18000 h continu gebruik met een batterij (maat 300: 5000 h). Het instrument wordt bij bediening automatisch ingeschakeld en schakelt zichzelf uit na ca. 20 minuten niet te zijn gebruikt.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

**Accessoires:**

Aansluitkabel (vast te schroeven) nr. 497085.

**Technische beschrijving**

Norm	ISO 13385
Bedrijfsduur	15000 h
Meetbereik	0 - 200 mm
Beklengte	50 mm
Automatische uitschakeling	ja
Aflezings	0,01 mm
Dieptemaat aanwezig	ja

Dieptemaat	hoekig 3,7×1,4
Kalibratie	A1
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,02 mm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

## Accessoires

AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497085 USB2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497085 D2
Dieptemaathouder, metaal met 2 schroeven	412120
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497085 D1
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965

Zender Type S11E	498966 S11E
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975