



Haakse slijper GWS, Type: 26-230LVI



Bestelgegevens

Bestelnummer	077153 26-230LVI
GTIN	3165140660570
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 230 mm haakse slijper:

- **Krachtige motor met Constant-elektronica, zachte aanloop en aanloopstroombegrenzing.**
- **Hoge gebruikersbescherming door hoofd- en extra Vibration Control-handvat, KickBack Stop en herstartbeveiliging.**
- **Draaibaar beugelhandvat voor optimaal slijpen en doorslijpen.**
- **SDS-snelspanmoer en asvergrendeling.**

2600 W motor, **PROtection-schakelaar**, die onmiddellijk na het loslaten uitschakelt.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat.

Inclusief SDS-snelspanmoer.

Fabrikantnummer: GWS 26-230 LVI

Wattage: 2600 W

Maximaal toerental: 6.500 min⁻¹

Maximale schijf-Ø: 230 mm

Maximale doorslijpdiepte: 69 mm

Gewicht: 5,6 kg

Technische beschrijving

Herstartblokkering	ja
Wattage	2600 W

Maximaal toerental	6.500 min ⁻¹
Kickbackstop	ja
Maximale doorslijpdiepte	69 mm
Gewicht	5,6 kg
Maximale vibratie volgens EN	6 m/s ²
Maximale schijf-Ø	230 mm
Zachte aanloop	ja
Bijzonderheid	Draaibaar beugelhandvat, PROtection-schakelaar
Fabrikantnummer	GWS 26-230 LVI
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper