

**NOVUS****Handtacker, Artikelomschrijving producent: J29****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078407 J29
GTIN	4009729058015
Artikelklasse	07E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gebruiksvriendelijke en ergonomische professionele tackers voor nauwkeurig aanbrengen van fijne en platte nieten en nagels.

**Duurzame professionele tacker**, robuuste, terugslagarme spuitgietzink-behuizing. De naslagfunctie garandeert vlak inslaan van de hechtmiddelen.

- **Onderlaadsysteem voor snel en probleemloos bijvullen.**
- **Afstandsanslag voor parallel aanbrengen van nietrijen.**
- **Slagkrachtinstelling.**
- **Gepatenteerde veiligheidsontgrendeling.**
- **Ook kleine ruimtes zijn goed bereikbaar.**
- **Kijkvenster voor controle van de vulling.**

**Technische beschrijving**

Gewicht	1 kg
Fabrikantnummer	J-29
Maximale indrijfdiepte nieten	16 mm

Geschikt niettype	E, A, D, H, G
Producttype	Tacker

## Accessoires

Platte nieten, set1200- resp. 600-delig Maximale indrijfdiepte nieten 10 mm	078418 10
Nagels, set1000- resp. 2600-delig Maximale indrijfdiepte nieten 14 mm	078419 14
Platte nieten, set1200- resp. 600-delig Maximale indrijfdiepte nieten 6 mm	078418 6
Platte nieten, set1200- resp. 600-delig Maximale indrijfdiepte nieten 14 mm	078420 14
Fijne nieten, set5000-delig Maximale indrijfdiepte nieten 8 mm	078417 8
Platte nieten, set1200- resp. 600-delig Maximale indrijfdiepte nieten 6 mm	078420 6
Fijne nieten, set5000-delig Maximale indrijfdiepte nieten 10 mm	078417 10
Fijne nieten, set5000-delig Maximale indrijfdiepte nieten 14 mm	078417 14
Platte nieten, set1200- resp. 600-delig Maximale indrijfdiepte nieten 8 mm	078418 8
Fijne nieten, set5000-delig Maximale indrijfdiepte nieten 6 mm	078417 6
Nagels, set1000- resp. 2600-delig Maximale indrijfdiepte nieten 16 mm	078419 16
Platte nieten, set1200- resp. 600-delig Maximale indrijfdiepte nieten 14 mm	078418 14
Platte nieten, set1200- resp. 600-delig Maximale indrijfdiepte nieten 10 mm	078420 10
Platte nieten, set1200- resp. 600-delig Maximale indrijfdiepte nieten 8 mm	078420 8