

**Afbraam- en afschuinmachine, Type: EKF300****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078121 EKF300
GTIN	4250187507229
Artikelklasse	07E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afschuinmachine met zachte aanloop en thermische beveiliging in compacte uitvoering voor bewerking van rechte kanten, inwendige en uitwendige radiussen en boringen vanaf  $\varnothing$  22mm. Dankzij de fijninstelling kunnen behalve lichte afschuiningen voor het afbramen ook brede afschuiningen worden gemaakt. Met verbeterde meskop voor gereduceerde snijkrachten. Afschuining 30° – breedte traploos 0 - 5 mm.

**Levering:**

Inclusief frees, **3 HM**-wisselplaten, spanenmagneet nr. 084520, transportkoffer.

**Opmerking:**

Voor de geleidingsrol is een minimaal 2 mm hoge werkstukant nodig.

**Technische beschrijving**

Lengte	310 mm
Netspanning	230 V
Wattage	1500 W
Gewicht	4 kg

Maximaal toerental	6000 min <sup>-1</sup>
Hoogte	295 mm
Fabrikantnummer	EKF300
Breedte	138 mm
Fase	30°
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Afbraam- en afschuinmachine

---

## Accessoires

HM-wisselplaten, set 3-delig SHM 200 voor staal Type SHM200	078128 SHM200
Freesgereedschap 3 snijkanten Type ZFR300	078133 ZFR300
Reserveschroef voor EKF-wisselplaat Uitvoering SCREW	078127 SCREW