



Hydraulische gatenpons op accu, met matrijzen, Type: M18HKP-SET



Bestelgegevens

Bestelnummer	078252 M18HKP-SET
GTIN	4002395138920
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

FORCE LOGIC™ hydraulische 60 kN gatenpons op accu stanst gaten van maximaal Ø 100 mm in 3 mm staal of 2,5 mm edelstaal.

- Met 3/4-16 UNF binnendraad op het apparaat.
- Snelwisselsysteem met gereedschaploze opname biedt de mogelijkheid stempels en matrijzen apart van het gereedschap aan te brengen.
- Compatibel met marktconforme accessoires.
- Eenvoudige uitlijning dankzij matrijzen met dradenkruis.

Levering:

Lader M12-18C, transportkoffer, resp. 1 trekbout 11,1 mm (7/16-20 UNF) en 19 mm (3/4-16 UNF), snelwisselsysteem met gereedschaploze opname, stempels en matrijzen met UNF-draad voor gatmaten: M16, M20, M25, M32, M40.

Opmerking:

Geschikte trekponsen met metrische schroefdraad nr. 834000 e.v. (niet maat 12,5) en daarvoor benodigde trekbouten 834070 vindt u in productgroep 83.

Technische beschrijving

maximale diameter	100 mm
Accucapaciteit	2 Ah
Fabrikantnummer	M18HKP-201CA
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
max. stansdiepte in staal	3 mm
Gewicht	2,3 kg
Verpakking	Transportkoffer
max. stansdiepte in edelstaal	2,5 mm
Accuspanning	18 V
Stanskracht	60 kN
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	1
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Gatenpons

Accessoires

Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-ion-systeem M18B2 Accutype MB18	073827 MB18
Acculader Type M1218C	073840 M1218C