

**Snijplaat, M: M24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140460 M24
GTIN	4062406233433
Artikelklasse	12K

Omschrijving**Uitvoering:**

gesloten, ingeslepen vorm. \geq **M3 met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **2-gang-aansnijding. Gelept en genitreerd**, spaanhoek ca. 15°.

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 3 mm

Buiten-Ø: 55 mm

Hoogte: 22 mm

Technische beschrijving

Oplopend met	3 mm
Draadafmeting	M24
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Hoogte	22 mm
Buiten-Ø	55 mm

Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS E
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		