

FLEX**Polijstmachine, Type: XCE10-8125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077771 XCE10-8125
GTIN	4030293180550
Artikelklasse	03S

Omschrijving**Uitvoering:**

- **8 mm polijstslag gedwongen aangedreven voor een hoge abrasiviteit, zonder hologram.**
- **Geluidsarm frezen dankzij compensatiemassa.**
- **Ideaal voor temperatuurgevoelige lakken door geringe warmteontwikkeling op het oppervlak.**
- **Gedempte speciale klitsteunschijf voor het polijsten.**
- **Vlakke tandwielkop reduceert de afstand tot het oppervlak. Hierdoor kan de machine in elke positie veilig worden geleid.**
- **Handgreep: ergonomisch gevormd met SoftGrip.**
- **VR-microprocessor-elektronica: met constant toerental door middel van tachogenerator, zachte aanloop, gasgeefschakelaar, herstartblokkering na stroomuitval, overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking en toerentalkeuze.**
- **Geoptimaliseerde luchtgeleiding voor de best mogelijke koelwerking van motor en tandwielen. Geen storende afvoerlucht voor de gebruiker.**

Technische beschrijving

Wattage	1010 W
Gewicht	2,6 kg
Fabrikantnummer	XCE 10-8 125
Kabellengte	4 m

Toerentalbereik	140 - 430 min ⁻¹
Maximale polijstgereedschap-Ø	160 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Polijster