

Garant**Schijf- / zaagfrees met schroefdraad Staal breedte $a_p= 1,5$ mm, $\varnothing D: 50/4$ mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218416 50/4
GTIN	4062406238599
Artikelklasse	21P

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

Speciaal voor gebruik in diepe holtes.

Toepassing:

Voor het groef- en doorfreesen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

Schijf- / zaagfrees tot $\varnothing D = 200$ mm leverbaar.

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

Technische beschrijving

Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	12,75 mm
Totale lengte L_{tot} voor $a_p 2,2$ mm	32 mm
Opnamedraad M	M12

Ø D ₁ h6	12,5 mm
Snijkant-Ø D _c	50 mm
Aantal snijkanten Z	4
Ø D ₂	25 mm
Totale lengte L _{tot.} voor a _p 1,5 mm	31,4 mm
geschikte wisselplaat	XC.. 1119
Breedte a _p	1,5 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schijffrees