

**Garant****Schijf- / zaagfrees met schroefdraad HSS breedte  $a_p= 2,2$  mm,  $\varnothing D: 63/4$ mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218417 63/4
GTIN	4062406239428
Artikelklasse	21P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

Speciaal voor gebruik in diepe holtes.

**Toepassing:**

Voor het groef- en doorfreen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

Schijf- / zaagfrees tot  $\varnothing D = 200$  mm leverbaar.

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

**Technische beschrijving**

Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	15,75 mm
Totale lengte $L_{tot}$ voor $a_p 2,2$ mm	40 mm
$\varnothing D_1 h6$	17 mm

Aantal snijkanten Z	4
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
geschikte wisselplaat	XC.. 1119
Opnamedraad M	M16
Totale lengte L <sub>tot.</sub> voor a <sub>p</sub> 1,5 mm	33,4 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Breedte a <sub>p</sub>	1,5 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schijffrees