

Garant**Schijf- / zaagfrees met schroefdraad Staal breedte ap= 2,2 mm, Ø D: 50/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218418 50/4
GTIN	4062406239435
Artikelklasse	21P

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

Speciaal voor gebruik in diepe holtes.

Toepassing:

Voor het groef- en doorfreesen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

Schijf- / zaagfrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

Technische beschrijving

Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
geschikte wisselplaat	XC.. 1119
Snijkant-Ø D _c	50 mm

Opnamedraad M	M12
Totale lengte $L_{tot.}$ voor a_p 1,5 mm	31,4 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
Aantal snijkanten Z	4
Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	12,75 mm
Totale lengte $L_{tot.}$ voor a_p 2,2 mm	32 mm
Breedte a_p	2,2 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Snijmateriaal	Staal
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schijffrees