

Garant**Weldonhouder met HM-bus en koelkanaalboringen, SK 40 A = 100, Span-
ØD1: 10 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300236 10
GTIN	4062406240806
Artikelklasse	31P

Omschrijving**Uitvoering:**

Weldon-opname met in de spanboring geplaatste precisie-HM-bus. Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Met afsluitbare koelkanaalboringen.

Voordeel:

- **Verhoogde stabiliteit van de spanhouder.**
- **Reproduceerbare rondloopnauwkeurigheid.**
- **Rustige, homogene verspaningsgeluiden.**
- **Langere standtijden van het gereedschap.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Buiten-Ø D: 35 mm

Reservespanschroef nr. 309900: 10

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	10 mm
Buiten-Ø D	35 mm
Reservespanschroef nr. 309900	10

Opname	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	DIN 69871
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder