

HOLEX**HT-houder, BT 40 kort, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303459 20
GTIN	4062406240042
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.
- Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.

Voordeel:

- Zeer hoge draaimomenten, 550 Nm, uitvoering HT (High Torque), hierdoor proceszekerheid.
- Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.
- Temperatuurbestendigheid tot 120 °C.

Toepassing:

Met name in de zware verspaning bij het frezen.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802.

Opmerking:

Let op bij extra lange gereedschappen en TPC-bewerking.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	45 mm
Geschikte reduceerhuls	302160; 302155; 302150; 302165

Span-Ø D ₁	20 mm
Afkoppellengte A-maat	72,5 mm
Buiten-Ø D	49,25 mm
Opname	BT 40 kort
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hydrohouder