



Reinigingsbal, Schacht-Ø d1: 20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	358952 20
GTIN	4060576125374
Artikelklasse	33T

Omschrijving

Voordeel:

- **Voordelige eenheid voor een flexibele automatisering in de machine.**
- **Snel, geautomatiseerd reinigen voor een maximale benutting van de machine.**
- **Neventijden worden tot een minimum verminderd.**
- **Verhoogde veiligheid voor de gebruiker van de machine.**
- **Werkgebied van 360°.**
- **Voor de opname in gewenste gereedschapshoudersystemen met inwendige koeling.**

Functie:

Het reinigingsapparaat wordt hydraulisch via de machievloeistof (gefilterd, max. partikelgrootte 30 µm) of pneumatisch, via gefilterde perslucht volgens ISO 8573-1:2010 gebruikt.

Uit de nippels komt op de kogelkop een krachtige straal van lucht of koelsmeermiddel uit de gereedschapsopname via een boring in de schacht van het reinigingsapparaat. De kop kan bij de procedure van de spindel extra draaien en hierdoor ook de laatste hoek in de werkruimte bereiken.

De schroeven en smookkleppen veranderen de reinigingsstraal.

Technische beschrijving

Gegevensblad

Lengte L	78 mm
L ₁	35 mm
Ø D	37 mm
Maximaal toerental	100 min ⁻¹
Werkgebied	360 graden
Max. koelvloeistofdruk	80 bar
Producttype	Reinigingsbal