

**Garant****Krimphouder slank, met koelkanaalboring, SK 50 A = 120, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302343 12
GTIN	4062406243708
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm pas vanaf maat 6!**
- **Extra slanke vorm (gereduceerde storende contour).**
- **Met koelkanaalboringen.**

**Toepassing:**

- **Bewerkingen in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.**

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

Verspaningsstrategie: HSC

Koelkanaalboring: niet afsluitbaar

Span-Ø D<sub>1</sub>: 12 mm

Afkoppellengte A-maat: 120 mm

Buiten-Ø D: 33,9 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Buiten-Ø D	33,9 mm

Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Opname	SK 50 A = 120
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder