

Garant**ER-hydrospantang met buitendraad ER25, Ød: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319746 16
GTIN	4062406244088
Artikelklasse	31W

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoge flexibiliteit, voor gebruik bij het draaien in statische spantanghouder, maar ook bij aangedreven gereedschap. Uitstekende rondloopeigenschappen.

Voor aangedreven gereedschap met binnendraad.

Voordeel:

- **Ideale dempingseigenschappen, daardoor optimale werkstukoppervlakken en langere standtijd.**
- **Snel en eenvoudig te hanteren.**
- **Flexibel gebruik van tussenhulzen.**
- **Perfekte centrering.**

Toepassing:

Geschikt voor boren, ruimen, verzinken en voor het gebruik van boorstangen.

Technische beschrijving

Ø d ₂	46 mm
Schroefdraad M	M32×1,5
Lengte L	49 mm
Ø d	16 mm

Producttype

Spantang