

Garant**Steunbok magnetisch, Type: 15****Bestelgegevens**

Bestelnummer	366745 15
GTIN	4062406244828
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

- Toepassing als extra oplegpunt om trillingen op het werkstuk te voorkomen.
- Ideaal in combinatie met bankschroeven.
- Exacte en eenvoudige positionering bij verticaal en horizontaal opspannen.
- Met kartelvlak voor handmatige hoogteverstelling en sleutelwijdte voor een efficiënt contactvlak.
- Tegen verlies beveiligd van het geveerde oplegelement.
- Puntmatige plaatsing in willekeurige positie mogelijk.

Toepassing:

Ter voorkoming van trillingen, in het bijzonder bij opspanning van dunne werkstukken.

Materiaal:

Verenstaal

T.b.v.:

Alle bankschroeven, door onderbouw geschikt voor alle spansituaties.

Technische beschrijving

Diameter	20 mm
----------	-------

Materiaal	Verenstaal
Hoogte H	27 - 40 mm
Trilling	gedempt
Producttype	Steunbok