

**Garant**

**Spantanghouder, extra slank, met inwendige koeling, SK 40 A = 160,  
Spanbereik: 2-6mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	300786 2-6
GTIN	4062406256036
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Buiten- en binnenconus geslepen.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **De spantang wordt via een spanschroef van achteren door de houder gespannen, geen spanmoer nodig!**

**Voordeel:**

Extreem slanke vorm maakt een bewerking ook bij moeilijk toegankelijke onderdelen mogelijk, bijv. voor de gereedschaps- en matrijzenmakerij.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN 6499.

**Levering:**

Inclusief spanschroef en sleutel met dwarsgreep.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806,

AB-spansleutels nr. 308820 – 308835,

**GARANT spantangen nr. 309563,**

**ALBRECHT spantangen nr. 309572 – 309573.**

Verspaningsstrategie: HSC

Ø D<sub>1</sub>: 9,6 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Buiten-Ø D: 27 mm

**Technische beschrijving**

Spanbereik	2 - 6 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Ø D <sub>1</sub>	9,6 mm
Buiten-Ø D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Opname	SK 40 A = 160
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder