


**CNMG 120404, Soort: HBT130**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250092 HBT130
GTIN	4062406256067
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

CNMG 120404 HBT130 Soort: HBT130  
 Spaanbreker: MF  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

**Technische beschrijving**

Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Voeding $f$	0,15 - 0,45 mm/omw,
Soort	HBT130
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snijanten	4
Hoekradius	0,4 mm

Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MF
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien